

窒素は自分で作る時代です。

- ・食品の保存（酸化防止、風味維持、形状維持）
- ・レーザー加工、金属加工、ハンダ付時の酸化防止
- ・クリーニング後の衣類の保管（防かび・防虫）
- ・ロー付け時の品質向上（酸化防止）
- ・樹脂成形の歩留まり向上（酸化防止）
- ・タイヤ充填（圧力保持）

マイクロミニタイプ[®] (TMMシリーズ) 大学・研究所の分析装置や研究・実験用

卓上タイプ



エアポンプ内蔵

国内メーカーの高寿命、低振動、
低騒音のポンプを内蔵。

超コンパクト

卓上タイプの超小型タイプ。
電磁弁等の各機器を極限まで小型化。

運転状態を LCD 表示

酸素濃度、発生量、運転時間等、
様々な情報を表示します。



エアポンプ (90W)




LCD 表示

仕 様

型 番	99%		99.9%		99.99%		電源 電圧 (V)	消費 電力 (kW)	窒素ガス出口 管接続口径	搭載 エアポンプ (W)	騒音値 (dB)	寸法 (W×D×H)(mm)	質量 (Kg)
	発生量 (NL/min)	圧力 (MPa)	発生量 (NL/min)	圧力 (MPa)	発生量 (NL/min)	圧力 (MPa)							
ANW*-009TMMPCO	4	0.20	2	0.20	1	0.20	AC100V	0.18	Rc1/8	90 (90×1台)	50	280×350×360	20
ANW*-025TMMPCO	8	0.20	4	0.20	2	0.20	AC100V	0.30	Rc1/8	250 (250×1台)	55	360×440×480	54
ANW*-050TMMPCO	12	0.20	6	0.20	3	0.20	AC100V	0.65	Rc1/8	500 (250×2台)	58	360×440×845	95

標準ミニタイプ(Tシリーズ)

多品種、様々な用途に適応



オイルフリーミニコンプレッサを内蔵

国内メーカー製オイルフリーコンプレッサ内蔵。

定流量弁を標準装備（裏ページ参考）

出口側の圧力に左右されず一定量を吐出します。

3種類の運転設定が可能

ローカル運転・リモート運転・タンク圧力運転
(裏ページで参考)



コンプレッサ



LCD 表示

運転状態をLCDで表示

酸素濃度、発生量、運転時間、純度異常警報等、
様々な情報を表示します。

※上段が 50Hz時、下段が 60Hz時の発生量です。

仕 様

型 番	99%		99.9%		99.99%		電源 電圧 (V)	消費 電力 (KW)	窒素ガス出口 管接続口径	搭載 コンプレッサ (KW)	寸法 (W×D×H)(mm) ※キャスト除く	質量 (Kg)
	発生量 (NL/min)	圧力 (MPa)	発生量 (NL/min)	圧力 (MPa)	発生量 (NL/min)	圧力 (MPa)						
ANW*-04TPCO	12	0.40	9	0.45	6	0.50	単相 AC100V AC110V	0.4	Rc1/4	0.4 (0.4×1台)	400×500×850	60
	14	0.47	11	0.47	7.5	0.55		0.8	Rc3/8	0.8 (0.4×2台)	480×640×850	95
ANW*-08TPCO	24	0.40	18	0.45	12	0.50	単相 AC200V AC220V	1.2	Rc3/8	1.2 (0.4×3台)	600×680×1350	200
	27	0.47	21	0.47	15	0.55		1.6	Rc3/8	1.6 (0.4×4台)		220
ANW*-12TPCO	37	0.43	28	0.47	19	0.50	単相 AC200V AC220V	1.2	Rc3/8	1.2 (0.4×3台)	600×680×1350	200
	41	0.47	32	0.50	22	0.55		1.6	Rc3/8	1.6 (0.4×4台)		220
ANW*-16TPCO	49	0.40	36	0.45	25	0.50	単相 AC200V AC220V	1.2	Rc3/8	1.2 (0.4×3台)	600×680×1350	200
	55	0.45	43	0.48	30	0.53		1.6	Rc3/8	1.6 (0.4×4台)		220